


KERN KFD 600V20M

KERN

Ponte di pesata in lamiera di acciaio zigrinata antiscivolo, verniciato



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Ponte di pesata
Famiglia di prodotti	KFD-V20-IP67

Sistema di misura	
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	600 kg
Divisione [d]	0,2 kg
Linearità	± 0,4 kg
Riproducibilità	0,2 kg
Range di tara	-600 kg
Peso minimo [Min]	4 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,4 kg
Cella di carico tipo	ZEMIC H8C 0.5 ton

Omologazione	
Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,2 kg
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

Display	
Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Display altezza cifre	52 mm

Design	
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1600×1220×95 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1000×1000 mm
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	30 m
Materiale cella (celle) di carico	acciaio legato
Celle di carico - numero	4
Piedini di livellamento regolabili	✓
Supporto a parete	✓
Stativo inclinabile	✓

Funzioni	
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di memoria totale	✓
Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	IP67 (cella di carico)
Protetta IP - cella di carico	IP67
Protetta IP - piattaforma	IP67

Alimentazione	
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore opzionale	Accu opzionale (factory)
Accumulatore tempo di carica	10 h

KERN KFD 600V20M

KERN

Ponte di pesata in lamiera di acciaio zigrinata antiscivolo, verniciato

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione 8 h

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione 35 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min] 0 %

Umidità ambientale [Max] 80 %

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N) 2 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 1610×1250×360 mm

Peso netto 125 kg

Metodo di spedizione Spedizioniere

Peso netto ca. 125 kg

Peso lordo ca. 155 kg

Peso di spedizione 155 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione 961-250

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) 965-230

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 963-130

Pittogrammi

STANDARD



FACTORY

