

KERN KFN-TM

KERN

Roestvrijstalen evaluatie-eenheid met IP65 en superieure displaygrootte en optionele analoge uitgang voor regelsystemen (PLC) enz.



Ontwerp

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 266×165×96 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 265,5×164,5×96 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Edelstaal |
| Materiaal behuizing | edelstaal |
| Wandhouder | ✓ |

Functies

| | |
|--|---|
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off 5 min 15 min |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | off 5 min 15 min |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Hold-functie | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Omrekeningsfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Interfaces | RS-232 (optioneel, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele, factory) analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory) |
| Bescherming IP - scherm | IP65 |

Tellen

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 10, 20, 50, 100, 200 |
|---------------------------------|----------------------|

Stroomvoorziening

| | |
|--|------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 110 V - 230 V AC |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |

Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Component |
| Productgroep | Evaluerende eenheid |
| Productfamilie | KFN-TM |

Meetsysteem

| | |
|---|------------------------------|
| Aantal weegbereiken | 2 |
| Resolutie terminal (niet kalibreerbaar) | 30.000 |
| Resolutie terminal (kalibreerbaar) | 6.000 |
| Linearisatie in punten | 3 |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |

Approval

| | |
|--|-----|
| CE-teken | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |

Scherm

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm type | LCD met achtergrondverlichting |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 52 mm |

KERN KFN-TM

KERN

Roestvrijstalen evaluatie-eenheid met IP65 en superieure displaygrootte en optionele analoge uitgang voor regelsystemen (PLC) enz.

| | |
|--|-------------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US CH |
| Accu oplaadtijd | 12 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 20 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 35 h |
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |

Milieuomstandigheden

| | |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |

Verpakking & verzending


| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 330×255×220 mm |
| Nettogewicht | 2,5 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,6 kg |
| Brutogewicht ca. | 3,2 kg |
| Verzendgewicht | 3,7 kg |

Diensten

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | auf Anfrage on request |
|--|--------------------------|

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

