

KERN KFN-TM

KERN

Unidade de avaliação em aço inoxidável com IP65 e tamanho de ecrã superior e saída analógica opcional para sistemas de controlo (PLC), etc.



Material da caixa	aço inox
Suporte de parede	✓

Funções

Número de teclas para operação	7
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off 5 min 15 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	off 5 min 15 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função de conversão	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Função de memória total	✓

Interfaces	RS-232 (opcional, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory) análógica (0 - 10 V) (opcional, factory) análógica (4 - 20 mA) (opcional, factory)
Protecção IP - ecrã	IP65

Contagem

Possível quantidade de referência	10, 20, 50, 100, 200
-----------------------------------	----------------------

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	110 V - 230 V AC
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Componente
Grupo de produto	Visor
Família de produto	KFN-TM

Sistema de medição

Número de campos de pesagem	2
Resolução terminal (não calibrável)	30.000
Resolução terminal (calibrável)	6.000
Linearização em pontos	3
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo

Homologação

Sinal CE	✓
Classe de precisão	III
Avaliação da conformidade possível ex works	✓

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD com retroiluminação
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	52 mm

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	266×165×96 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	265,5×164,5×96 mm
Material caixa do ecrã	aço inox

KERN KFN-TM

KERN

Unidade de avaliação em aço inoxidável com IP65 e tamanho de ecrã superior e saída analógica opcional para sistemas de controlo (PLC), etc.

	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	AUS UK US CH
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	20 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	35 h
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Conexão da bateria	Terminais de encaixe

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Embalagem e expedição


Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	330×255×220 mm
Peso líquido	2,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,6 kg
Peso bruto aprox.	3,2 kg
Peso de envio	3,7 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Pictogramas

STANDARD



FACTORY

