

# KERN KFS-TM

Indicador profesional con tres pantallas, opcionalmente con homologación



## Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	260×150×65 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	250×160×65 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Soporte mural	✓

## Funciones

Número de teclas de manejo	21
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	3 min off
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min off
Función PreTare	✓
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	✓
Determinación de porcentajes	no
Función de contaje	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Nivel de formulación/suma	Sum A
PLU - total	100
Función de memoria total	✓
Función de memoria	✓
Interfaces	RS-232 de serie
Protección IP - pantalla	sin protección IP

## Contando

Posible cantidad de referencia	n (cualquier número de piezas)
--------------------------------	--------------------------------

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK

## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Componente
Grupo de producto	Indicador
Familia de productos	KFS-TM

## Sistema de medición

Número de campos de pesaje	2
Resolución del terminal (no calibrable)	60.000
Resolución del terminal (calibrable)	3.000
Linealización en puntos	4
Unidades de medición	kg
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo

## Homologación

Marca CE	✓
Clase de precisión	III
Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tipo	LCD con retroiluminación
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño	13,5 mm
Pantalla altura de dígitos	16,5 mm

Indicador profesional con tres pantallas, opcionalmente con homologación

	US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	18 h
Tipo de batería / acumulador	Pb

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	325×190×225 mm
Peso neto	1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2,8 kg

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage   on request
---	--------------------------

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

