

# KERN KFS-TM

# KERN

Apparecchio indicatore professionale con tre display, opzionalmente con omologazione



## Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	260×150×65 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	250×160×65 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Supporto a parete	✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	21
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min off
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min off
Funzione PreTare	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Determinazione percentuale	no
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Livello di miscela/somma	Sum A
PLU - totale	100
Funzione di memoria totale	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	RS-232 di serie
Protetta IP - display	nessuna protezione IP

## Conteggio

Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
-----------------------------	-------------------------------

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	AUS UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Apparecchio indicatore
Famiglia di prodotti	KFS-TM

## Sistema di misura

Numero di portata	2
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	60.000
Risoluzione del terminale (calibrabile)	3.000
Linearizzazione in punti	4
Unità di misura	kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno

## Omologazione

Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

## Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre - cifra più piccola	13,5 mm
Display altezza cifre	16,5 mm

Apparecchio indicatore professionale con tre display, opzionalmente con omologazione

	US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	18 h
Tipo di batteria/accumulatore	Pb

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	325×190×225 mm
Peso netto	1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2,8 kg

Servizi	
Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	auf Anfrage   on request

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

