

KERN KFS-TM

KERN

Professionele afleesinrichting met drie schermen, optioneel met ijking



Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	260×150×65 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	250×160×65 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Wandhouder	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	21
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min off
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Percentage bepalen	no
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
PLU - totaal	100
Totale geheugenfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging

Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
---------------------------------	-----------------------------------

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Evaluerende eenheid
Productfamilie	KFS-TM

Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	60.000
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	3.000
Linearisatie in punten	4
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht

Approval

CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	13,5 mm
Scherm cijferhoogte	16,5 mm

KERN KFS-TM

KERN

Professionele afleesinrichting met drie schermen, optioneel met ijking

Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h
Type batterij/accu	Pb

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	325×190×225 mm
Nettogewicht	1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

