

KERN KFS-TM

KERN

Aparelho de avaliação profissional com três ecrã, opcionalmente com aferição



Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	260×150×65 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	250×160×65 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Suporte de parede	✓

Funções

Número de teclas para operação	21
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min off
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min off
Função PreTare	✓
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Determinação de percentagens	no
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Nível de receita/summing	Sum A
PLU - total	100
Função de memória total	✓
Função memória	✓
Interfaces	RS-232 de série
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP

Contagem

Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
-----------------------------------	------------------------------

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO AUS UK US CH

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Componente
Grupo de produto	Visor
Família de produto	KFS-TM

Sistema de medição

Número de campos de pesagem	2
Resolução terminal (não calibrável)	60.000
Resolução terminal (calibrável)	3.000
Linearização em pontos	4
Unidades de medição	kg
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo

Homologação

Sinal CE	✓
Classe de precisão	III
Avaliação da conformidade possível ex works	✓

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD com retroiluminação
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	13,5 mm
Ecrã altura de dígitos	16,5 mm

KERN KFS-TM

KERN

Aparelho de avaliação profissional com três ecrã, opcionalmente com aferição

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	8 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	18 h
Tipo de bateria / acumulador	Pb

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	325×190×225 mm
Peso líquido	1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2,8 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

