

# KERN KIB-TM

# KERN

Pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso



Display tipo	LCD
Display dimensioni	110×35 mm
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre - cifra più piccola	25 mm
Display altezza cifre	25 mm

## Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	260×115×70 mm
Dimensioni peso (L×P×A)	268×115×80 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Supporto a parete	✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	7
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min off 5 min 30 min 15 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min off 5 min 30 min 15 min
Indicazione ora	✓
Funzione PreTare	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Interfacce	RS-232 di serie Ethernet (opzionale, factory) USB (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale, factory)

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Apparecchio indicatore
Famiglia di prodotti	KIB-TM

## Sistema di misura

Numero di portata	2
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	60.000
Risoluzione del terminale (calibrabile)	6.000
Linearizzazione in punti	3
Unità preimpostata	kg kg g lb oz PCS tj HJ
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Graduazioni	1, 2, 5, 10, n

## Omologazione

Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

## Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione auf Anfrage | on request

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



	USB-Host/Master (opzionale, factory)
	Spina di taratura (opzionale, factory)
	Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory)
Protetta IP - display	IP65

Conteggio	
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 25, 50, 100

Alimentazione	
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V DC, 1000 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US
---	-------------------------

Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	3 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	26 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	43 h
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Batteria tempo di carica	100 h

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	225×370×140 mm
Peso netto	0,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,80 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	2,3 kg