

KERN KIB-TM

KERN

Praktische flip/flop-afliseenheid voor optimale bedienbaarheid



Scherm grootte	110×35 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	25 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	260×115×70 mm
Afmetingen gewicht (B×D×H)	268×115×80 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Wandhouder	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
Tijdweergave	✓
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
Interfaces	RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory)

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Evaluerende eenheid
Productfamilie	KIB-TM

Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	60.000
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	6.000
Linearisatie in punten	3
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Eenheden	kg g lb oz PCS tj HJ
----------	--

Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg g
---	---------

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
---------------------	------------------------------

Deelstappen	1, 2, 5, 10, n
-------------	----------------

Approval

CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD

USB-Host/Master
(optionele, factory)
Ijkstekker (optionele,
factory)
Bluetooth BLE (v4.0)
(optionele, factory)

Bescherming IP - scherm IP65

Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid 5, 10, 20, 25, 50, 100

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V DC, 1000 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO
UK
US

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO
AUS
UK
US

Accu optioneel Accu optioneel - intern

Accu oplaadtijd 3 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 26 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 43 h

Type batterij/accu Pb

Batterij oplaadtijd 100 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 225×370×140 mm

Nettogewicht 0,8 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 0,80 kg

Brutogewicht ca. 1,2 kg

Verzendgewicht 2,3 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats auf Anfrage | on request

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

