

KERN KIB-TM

KERN

Visor Flip/Flop prático para operacionalidade ótima



Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	25 mm
Ecrã altura de dígitos	25 mm

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	268×115×80 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	260×115×70 mm
Dimensões peso (L×P×A)	268×115×80 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Suporte de parede	✓

Funções

Número de teclas para operação	7
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	3 min off 5 min 30 min 15 min
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	3 min off 5 min 30 min 15 min
Indicação de hora	✓
Função PreTare	✓
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Determinação de percentagens	✓
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	visual
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Memória alibi	memória interna opcional
Memória alibi - número de locais de memória	250.000
Interfaces	RS-232 de série Ethernet (opcional, factory) USB (opcional, factory) WiFi (opcional, factory) Memória Alibi (opcional, factory) USB-Host/Master

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Componente
Grupo de produto	Visor
Família de produto	KIB-TM

Sistema de medição

Número de campos de pesagem	2
Resolução terminal (não calibrável)	60.000
Resolução terminal (calibrável)	6.000
Linearização em pontos	3
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg g lb oz PCS tj HJ
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Passos para divisão	1, 2, 5, 10, n

Homologação

Sinal CE	✓
Classe de precisão	III
Avaliação da conformidade possível ex works	✓

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD
Ecrã tamanho	110×35 mm

KERN KIB-TM

KERN

Visor Flip/Flop prático para operacionalidade ótima

(opcional, factory)
Ficha para aferição
(opcional, factory)
Bluetooth BLE (v4.0)
(opcional, factory)

Proteção IP - ecrã IP65

Contagem

Possível quantidade de referência 5, 10, 20, 25, 50, 100

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] 12 V DC, 1000 mA

Fonte de alimentação por ficha tipo Dispositivo para rede com ficha

Fonte de alimentação fornecida Unidade de fornecimento de energia

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento EURO
UK
US

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional EURO
AUS
UK
US

Acumulador opcional Acumulador opcional - interno

Acumulador tiempo de carga 3 h

Acumulador tempo de operação - con retroiluminação 26 h

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação 43 h

Tipo de bateria / acumulador Pb

Bateria tiempo de carga 100 h

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N) 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 225×370×140 mm

Peso líquido 0,8 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 0,80 kg

Peso bruto aprox. 1,2 kg

Peso de envio 2,3 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem auf Anfrage | on request

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

