

# KERN LB 200-2

**KERN**

Precisieschuifmaat voor de inbouw in machines en installaties met gegevensinterface RS-232 C



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Lengtemaat
Productgroep	Digitale lengtemeter
Productfamilie	LB

## Meetsysteem

Tolerantie (% van [Max])	3%
Divisie	0,01 mm
Meetbereik lengte [Max]	200 mm

## Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	8 mm

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×42×30 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	350×42×30 mm
Materiaal behuizing	metaal
Meetuitlijning	verticaal/horizontaal

## Functies

Interfaces	RS-232 (optioneel)
Vooraf trek en voorlengte handmatig instelbaar	✓
Lengtemeting - nulstelling	✓

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	3 V CR2032
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)

Batterij spanning 3 V

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	370×60×55 mm
Nettogewicht	0,42 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,44 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-150
---------------------------------------	---------

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

