

KERN LB 500-2

KERN

Calibre de precisión para la instalación en máquinas y equipos con interfaz de datos RS-232



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de la longitud
Grupo de producto	Sistema lineal de medida digital
Familia de productos	LB

Sistema de medición

Tolerancia (% de [Max])	3%
División	0,01 mm
Rango de medición longitud [Max]	500 mm

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	77×43×34 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	640×30×42 mm
Material de carcasa	aluminio fundido, plástico
Alineación de medición	vertical/horizontal

Funciones

Interfaces	RS-232 (opcional)
Prerreducción y longitud frontal ajustables manualmente	✓
Medición de longitud - posición cero	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
---------------------------	---------

Pila	3 V CR2032
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Batería tensión	3 V

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	650×35×50 mm
Peso neto	0,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,60 kg
Peso bruto aprox.	0,65 kg
Peso de envío	0,65 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

