

KERN LB 500-2

KERN

Precisieschuifmaat voor de inbouw in machines en installaties met gegevensinterface RS-232 C



Batterij spanning 3 V

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	650×35×50 mm
Nettogewicht	0,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	0,65 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Lengtemaat
Productgroep	Digitale lengtemeter
Productfamilie	LB

Meetsysteem

Tolerantie (% van [Max])	3%
Divisie	0,01 mm
Meetbereik lengte [Max]	500 mm

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	77×43×34 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	640×30×42 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium, kunststof
Meetuitlijning	verticaal/horizontaal

Functies

Interfaces	RS-232 (optioneel)
Vooraf trek en voorlengte handmatig instelbaar	✓
Lengtemeting - nulstelling	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	3 V CR2032
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)