

# KERN MWA 300K-1M

# KERN

Rolstoelweegschaal met twee geïntegreerde oprijplaten voor makkelijk oprijden – met medische goedkeuring voor het professionele gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Rolstoelweegschaal
Productfamilie	MWA

Meetsysteem	
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg
Afreesbaarheid [d]	0,1 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Tarrabereik	-299,9 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Minimumgewicht [Min]	2 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 kg (M1)
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg

Approval	
CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,1 kg
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Medische goedkeuring	✓

Scherm	
Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	5 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	200×130×60 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	995×945×40 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1180×1130×90 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	880×840 mm
Afleesinrichting kabellengte	3 m
Wandhouder	✓
Statief hoogte	940 mm

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	6
	3 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min
	30 min
	15 min
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - meetcel	IP65

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)

# KERN MWA 300K-1M

# KERN

Rolstoelweegschaal met twee geïntegreerde oprijplaten voor makkelijk oprijden – met medische goedkeuring voor het professionele gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	40 h
Batterij	6 × 1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij oplaadtijd	20 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1255×1100×285 mm
Nettogewicht	68 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	70 kg
Brutogewicht ca.	80 kg
Verzendgewicht	80 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-129
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

