

KERN MWB 300K-1

KERN

Kompakte Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrampen für bequemes Auffahren



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Rollstuhlwaage
Produktfamilie	MWB

Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	300 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 kg
Auflösung	3.000
Linearität	± 0,1 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Tarierbereich	-299,9 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	300 kg (M1)
Anwärmzeit	10 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,1 kg
Max. Kriechen (15 Minuten)	400 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	800 g
Wägezelle Bauart	Aluminium Silikonbeschichtet

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer	25 mm
Display Ziffernhöhe	25 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	200×130×60 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1000×1000×40 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	1066×1000×80 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Stahl, lackiert
Material Wägeplatte	Stahl, lackiert
Abmessungen Wägefläche (B×T)	800×800 mm
Auswertegerät Kabellänge	3 m
Material Lastzelle(n)	legierter Stahl
Libelle	✓
Wandhalterung	✓
Transportrollen	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	6
	3 min
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	5 min 30 min 15 min
Tarierfunktion	manuell (einmalig und mehrmalig)
Hold-Funktion	✓
Funktion zur BMI-Berechnung	✓
IP-Schutz - Lastzelle	IP65

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	6×1.5 V AA
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Batterie-Einsatz
Batterie-Kapazität	55 mAh
Batterie-Spannung	18 V
Batterie Betriebsdauer	40 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %

KERN MWB 300K-1



Kompakte Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrampen für bequemes Auffahren

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1200×1040×230 mm
Nettogewicht	58,9 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	60 kg
Bruttogewicht ca.	80 kg
Versandgewicht	78 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

