

# KERN MWB 300K-1

**KERN**

Bilancia per sedie a rotelle compatta con due rampe di accesso integrate per un facile accesso



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia per sedie a rotelle
Famiglia di prodotti	MWB

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Risoluzione	3.000
Linearità	± 0,1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Range di tara	-299,9 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,1 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	400 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 g
Cella di carico tipo	alluminio rivestita in silicene

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre - cifra più piccola	25 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

## Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	200×130×60 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1000×1000×40 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	1066×1000×80 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	acciaio, verniciato
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	800×800 mm
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	3 m
Materiale cella (celle) di carico	acciaio legato
Supporto a parete	✓
Ruote di trasporto	✓

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	6
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min 5 min 30 min 15 min
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione per il calcolo dell'IMC	✓
Protetta IP - cella di carico	IP65

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	6×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria capacità	55 mAh
Batteria tensione	18 V
Batteria tempo di carica	40 h

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	5 %
--------------------------	-----

# KERN MWB 300K-1

**KERN**

Bilancia per sedie a rotelle compatta con due rampe di accesso integrate per un facile accesso

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1200×1040×230 mm
Peso netto	58,9 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	60 kg
Peso lordo ca.	80 kg
Peso di spedizione	78 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

