

KERN MWB 300K-1

KERN

Compacte rolstoelweegschaal met twee geïntegreerde oprijplaten voor makkelijk oprijden



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Rolstoelweegschaal
Productfamilie	MWB

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg
Afreesbaarheid [d]	0,1 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Tarrabereik	-299,9 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 kg (M1)
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg
Maximale kruip (15 minuten)	400 g
Maximale kruip (30 minuten)	800 g
Weegcel type	aluminium met siliconen coating

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	25 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	200x130x60 mm
Afmetingen weegplateau (BxDxH)	1000x1000x40 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	1066x1000x80 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	staal, gelakt
Afmetingen weegoppervlak (BxD)	800x800 mm
Afleesinrichting kabellengte	3 m
Materiaal meetcel(len)	gelegeerd staal
Wandhouder	✓
Transportwielen	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	6
	3 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min
	30 min
	15 min
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Hold-functie	✓
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Bescherming IP - meetcel	IP65

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	6x1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij capaciteit	55 mAh
Batterij spanning	18 V
Batterij oplaadtijd	40 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

KERN MWB 300K-1

KERN

Compacte rolstoelweegschaal met twee geïntegreerde oprijplaten voor makkelijk oprijden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1200×1040×230 mm
Nettogewicht	58,9 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	60 kg
Brutogewicht ca.	80 kg
Verzendgewicht	78 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

