

KERN MWS 400K100DM

KERN

Bilancia per sedie a rotelle ribassata per agevolare la salita - con autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale



Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	210×110×50 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	210×105×45 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1255×1060×60 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	1255×1060×69 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	acciaio, verniciato
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1000×1000 mm
Lunghezza cavo	1,8 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	1,8 m
Piedini di livellamento regolabili	✓
Supporto a parete	✓
Ruote di trasporto	✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando	20
	3 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	off
	4 min
	5 min
	2 min
Funzione PreTare	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione per il calcolo dell'IMC	✓
Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia per sedie a rotelle
Famiglia di prodotti	MWS

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 kg; 400 kg
Divisione [d]	0,1 kg; 0,2 kg
Risoluzione	3.000, 2.000
Linearità	± 0,1 kg; 0,2 kg
Riproducibilità	0,1 kg; 0,2 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Peso minimo [Min]	2 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	400 kg (M1)
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,1 kg

Omologazione

Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,1 kg; 0,2 kg
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Approvazione medica	✓

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

KERN MWS 400K100DM

KERN

Bilancia per sedie a rotelle ribassata per agevolare la salita – con autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	14 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	45 h
Batteria	6×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Batteria tempo di carica	50 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1410×1215×260 mm
Peso netto	42,2 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	44 kg
Peso lordo ca.	65 kg
Peso di spedizione	61 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-250
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-130
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-130
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

