

KERN MWS 400K100DM

KERN

Lage rolstoelweegschaal voor het makkelijk op- en afrijden van patiënten, met medische goedkeuring voor professioneel en vaste gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel



Talen voor gebruikersinterfaces Symbolische taal

Ontwerp

| | |
|--|-----------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 210×110×50 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 210×105×45 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 1255×1060×60 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 1255×1060×69 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal behuizing | staal, gelakt |
| Materiaal weegoppervlak | staal, gelakt |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 1000×1000 mm |
| Kabellengte | 1,8 m |
| Afleesinrichting kabellengte | 1,8 m |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Transportwielen | ✓ |

Functies

| | |
|--|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 20 |
| | 3 min |
| | off |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 4 min |
| | 5 min |
| | 2 min |
| PreTare-functie | ✓ |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Hold-functie | ✓ |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Functie voor de berekening van de BMI | ✓ |
| Interfaces | RS-232 standaard |

Stroomvoorziening

| | |
|--|---|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen) |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK CH |

Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Medische weegschaal |
| Productgroep | Rolstoelweegschaal |
| Productfamilie | MWS |

Meetsysteem

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bauart der Waage | Multidelingsweegschaal |
| Weegstelsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 300 kg; 400 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Resolutie | 3.000, 2.000 |
| Linearisatie | ± 0,1 kg; 0,2 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg |
| Minimumgewicht [Min] | 2 kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 400 kg (M1) |
| Opwarmtijd | 10 min; 10 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,1 kg |

Approval

| | |
|--|----------------|
| CE-teken | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| IJkeenheid [e] | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |
| Medische goedkeuring | ✓ |

Scherm

| | |
|---------------------|-------|
| Type display | LCD |
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

KERN MWS 400K100DM

KERN

Lage rolstoelweegschaal voor het makkelijk op- en afrijden van patiënten, met medische goedkeuring voor professioneel en vaste gebruik in de medische diagnostiek, ijking optioneel

| | |
|---|-------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |
| Accu oplaadtijd | 14 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 45 h |
| Batterij | 6×1.5 V AA |
| Type batterij/accu | NiMH |
| Batterij oplaadtijd | 50 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 2 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 1410×1215×260 mm |
| Nettogewicht | 42,2 kg |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Nettogewicht ca. | 44 kg |
| Brutogewicht ca. | 65 kg |
| Verzendgewicht | 61 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-250 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-130 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-130 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

