


KERN NFB 600K200LM

KERN

Durchfahrwaage (IP67) mit XXL Auswertegerät, optional mit Eichung



| | |
|---------------------------------------|--------|
| Eichwert [e] | 0,2 kg |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | ✓ |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Display | |
| Display-Art | LCD |
| Display Größe | 165x 64 mm |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Segmente | 5 + 1/2 |
| Display Ziffernhöhe | 52 mm |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

| | |
|---|-----------------|
| Bauform | |
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 250×160×58 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 1800×1400×80 mm |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Stahl, lackiert |
| Material Plattform | Stahl, lackiert |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 1200×1200 mm |
| Kabellänge | 5 m |
| Auswertegerät Kabellänge | 5 m |
| erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max] | 30 m |
| Material Lastzelle(n) | legierter Stahl |
| Lastzellen - Anzahl | 4 |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |
| Wandhalterung | ✓ |
| Stativ neigbar | ✓ |

| | |
|--|----------------------------------|
| Funktionen | |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 7 |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | selectable |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | selectable |
| Tarierfunktion | manuell (einmalig und mehrmalig) |
| Zählfunktion | ✓ |
| Toleranzwägung | ✓ |
| Toleranzwägung - Signalart | akustisch optisch |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓ |
| Rezeptur-/Summierstufe | Sum A |
| Summenspeicher-Funktion | ✓ |
| Unterflurwägung | Keine |

| | |
|------------------|----------------|
| Kategorie | |
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe | Durchfahrwaage |
| Produktfamilie | NFB |

| | |
|---|---------------------------------|
| Messsystem | |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Anzahl Wägebereiche | 1 |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 600 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,2 kg |
| Auflösung | 3.000 |
| Linearität | ± 0,6 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,2 kg |
| Tarierbereich | -600 kg |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einheiten | kg |
| Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet) | kg |
| Mindestgewicht [Min] | 4 kg |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 600 kg (M2) |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 1 kg |
| Wägezelle Bauart | ZEMIC H8C 0.5 ton |
| Wägezellen-Verbindung | 4-Leiter |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Zulassung | |
| CE Zeichen | ✓ |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse | III |

KERN NFB 600K200LM

KERN

Durchfahrwaage (IP67) mit XXL Auswertegerät, optional mit Eichung

| | |
|-----------------------|---|
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig |
| | Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory) |
| | Analog (0 - 10 V) (optional, factory) |
| | Analog (4 - 20 mA) (optional, factory) |
| IP-Schutz - Anzeige | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP67 |

Zählen

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Mögliche Referenzstückzahl(en) | 10, 20, 50, 100, 200 |
|--------------------------------|----------------------|

Energieversorgung

| | |
|---|---------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
|---|---------------------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12 V, 500 mA |
|--------------------------------------|--------------|

| | |
|---------------------|-----------------|
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
|---------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
|-------------------------------|----------|

| | |
|--|------|
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO |
| | UK |
| | US |
| | CH |

| | |
|---|------|
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO |
| | AUS |
| | UK |
| | US |
| | CH |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Akku optional | Akku optional (Factory) |
|---------------|-------------------------|

| | |
|---------------|------|
| Akku Ladezeit | 10 h |
|---------------|------|

| | |
|---|-----|
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 8 h |
|---|-----|

| | |
|--|------|
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 35 h |
|--|------|

| | |
|----------|----------------|
| Batterie | keine Batterie |
|----------|----------------|

| | |
|-------------------|----|
| Batterie-/Akkuart | Pb |
|-------------------|----|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|-----|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 0 % |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
|---------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
|--------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
|--------------------------------|-------|

Verpackung & Versand

| | |
|------------|-----|
| Lieferzeit | 2 d |
|------------|-----|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 1850×1510×350 mm |
|--------------------------------|------------------|

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 165 kg |
|--------------|--------|

| | |
|------------|-----------|
| Versandart | Spedition |
|------------|-----------|

| | |
|------------------|--------|
| Nettogewicht ca. | 165 kg |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------|--------|
| Bruttogewicht ca. | 235 kg |
|-------------------|--------|

| | |
|----------------|--------|
| Versandgewicht | 232 kg |
|----------------|--------|

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-250 |
|---|---------|

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-230 |
|---|---------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-130 |
|--------------------------------------|---------|

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |
|--|---------|

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

