

# KERN OBB-A 1516

# KERN

Unité de fluorescence HBO 100 W (B/Ve)



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Unité de fluorescence

### Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	20 V
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation de table (séparable)
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
	AUS
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
	US
	CH

### Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	410×390×310 mm
Poids net	8 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	9 kg
Poids d'expédition	9,9 kg