

# KERN ODC 825

# KERN

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



Cámara - software utilizado externo (OXM 902)

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 5 V, 170 mA

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min] -5 °C

Temperatura de almacenamiento [Max] 40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N) 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 164×164×75 mm

Peso neto 0,5829 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,60 kg

Peso bruto aprox. 1,00 kg

Peso de envío 1 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Cámara para microscopio
Familia de productos	ODC-82

## Homologación

Marca CE ✓

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	80×80×45 mm
Material carcasa de pantalla	Pantalla no disponible
Cámara tipo	USB2 Cámara de microscopio - C-Mount
Cámara - Tipo de sensor	Aptina CMOS
Cámara - Tamaño del sensor	1/2,5"
Cámara - Resolución	5,1 MP
Cámara - Profundidad del color	Color
Cámara - Tipos de fijación	C-mount
Método de exposición de la cámara	Rolling Shutter

## Funciones

Interfaces	USB 2.0
Sistemas operativos compatibles	Win XP
	Win Vista
	Win 7
	Win 8
	Win 10
	Linux
	OSx /Mac OS X)
	Win 11