

KERN ODC 825

KERN

De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen, documentatie, archivering en beeldbewerking



| Categorie | |
|------------------|-----------------|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Microscop |
| Productgroep | Microscopcamera |
| Productfamilie | ODC-82 |

| Approval | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |

| Ontwerp | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 80×80×45 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Geen scherm beschikbaar |
| Camera type | USB2 Microscopcamera - C-Mount |
| Camera - sensortype | Aptina CMOS |
| Camera - sensorformaat | 1/2,5" |
| Camera - resoluti | 5,1 MP |
| Camera - kleurdiepte | Kleur |
| Camera - typen bevestiging | C-mount |
| Camera - Belichtingsmethode | Rolling Shutter |

| Functies | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces | USB 2.0 |
| Ondersteunde besturingssystemen | Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10 Linux OSx /Mac OS X) Win 11 |
| Camera - Gebruikte software | externe (OXM 902) |

| Stroomvoorziening | |
|------------------------------------------------|-------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5 V, 170 mA |

| Milieuomstandigheden | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

| Verpakking & verzending | |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 164×164×75 mm |
| Nettogewicht | 0,5829 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,60 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,00 kg |
| Verzendgewicht | 1 kg |

Pictogrammen

STANDARD

