

KERN ODC 831



Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Energieversorgung

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 5 V, 230 mA |
|--------------------------------------|-------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 164×164×75 mm |
| Nettogewicht | 0,5829 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,60 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,00 kg |
| Versandgewicht | 1 kg |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Mikroskop |
| Produktgruppe | Mikroskopkamera |
| Produktfamilie | ODC-83 |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Bauform

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 80×80×45 mm |
| Material Displaygehäuse | kein Display vorhanden |
| Kamera-Art | USB3 Mikroskopkamera - C-Mount |
| Kamera - Sensorart | Aptina CMOS |
| Kamera - Sensorgröße | 1/3" |
| Kamera - Auflösung | 3,1 MP |
| Kamera - Farbtiefe | Farbe |
| Kamera - Befestigungsarten | C-Mount |
| Kamera - Belichtungsverfahren | Rolling Shutter |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Schnittstellen | USB 3.0 |
| Unterstützte Betriebssysteme | Win XP |
| | Win Vista |
| | Win 7 |
| | Win 8 |
| | Win 10 |
| | Linux |
| Kamera - Verwendete Software | OSx /Mac OS X) |
| | Win 11 |
| Kamera - Verwendete Software | extern (OXM 902) |