

# KERN ODC 831

# KERN

De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen, documentatie, archivering en beeldbewerking



## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 5 V, 230 mA

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min] -5 °C  
Opslagtemperatuur [Max] 40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d  
Afmetingen verpakking (B×D×H) 164×164×75 mm  
Nettogewicht 0,5829 kg  
Verzendmethode Pakketdienst  
Nettogewicht ca. 0,60 kg  
Brutogewicht ca. 1,00 kg  
Verzendgewicht 1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk Optics  
Productcategorie Microscoop  
Productgroep Microscoopcamera  
Productfamilie ODC-83

## Approval

CE-teken ✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H) 80×80×45 mm  
Materiaal displaybehuizing Geen scherm beschikbaar  
Camera type USB3 Microscoopcamera - C-Mount  
Camera - sensortype Aptina CMOS  
Camera - sensorformaat 1/3"  
Camera - resoluti 3,1 MP  
Camera - kleurdiepte Kleur  
Camera - typen bevestiging C-mount  
Camera - Belichtingsmethode Rolling Shutter

## Functies

Interfaces USB 3.0  
Win XP  
Win Vista  
Win 7  
Ondersteunde besturingssystemen Win 8  
Win 10  
Linux  
OSx /Mac OS X)  
Win 11  
Camera - Gebruikte software externe (OXM 902)