

KERN ODC 832

KERN

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Caméra - logiciel utilisé externe (OXM 902)

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 5 V, 200 mA

Conditions environnementales

Température de stockage [Min] -5 °C
Température de stockage [Max] 40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d
Dimensions emballage (L×P×H) 164×164×75 mm
Poids net 0,5829 kg
Mode de livraison Service de colis
Poids net env. 0,60 kg
Poids brut env. 1,00 kg
Poids d'expédition 1 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque Optics
Catégorie de produits Microscope
Groupe de produit Appareil photo pour microscope
Famille de produits ODC-83

Homologation

Sigle CE ✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H) 80×80×45 mm
Matériau boîtier de l'écran pas d'affichage disponible
Caméra type USB3 Caméra de microscope - C-Mount
Caméra - Type de capteur Aptina CMOS
Caméra - Taille de capteur 1/2,5"
Caméra - Résolution 5,1 MP
Caméra - Profondeur de couleur Couleur
Caméra - Types de fixation C-mount
Caméra - méthode d'exposition Rolling Shutter

Fonctions

Interfaces USB 3.0
Win XP
Win Vista
Win 7
Win 8
Win 10
Linux
OSx /Mac OS X)
Win 11

Systèmes d'exploitation supportés