

KERN ODC 832

KERN

De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen, documentatie, archivering en beeldbewerking



Stroomvoorziening

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 5 V, 200 mA

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min] -5 °C
Opslagtemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H) 164×164×75 mm
Nettogewicht 0,5829 kg
Verzendmethode Pakketdienst
Nettogewicht ca. 0,60 kg
Brutogewicht ca. 1,00 kg
Verzendgewicht 1 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk Optics
Productcategorie Microscoop
Productgroep Microscoopcamera
Productfamilie ODC-83

Approval

CE-teken ✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H) 80×80×45 mm
Materiaal displaybehuizing Geen scherm beschikbaar
Camera type USB3 Microscoopcamera - C-Mount
Camera - sensortype Aptina CMOS
Camera - sensorformaat 1/2,5"
Camera - resoluti 5,1 MP
Camera - kleurdiepte Kleur
Camera - typen bevestiging C-mount
Camera - Belichtingsmethode Rolling Shutter

Functies

Interfaces USB 3.0
Win XP
Win Vista
Win 7
Ondersteunde besturingssystemen Win 8
Win 10
Linux
OSx /Mac OS X)
Win 11
Camera - Gebruikte software externe (OXM 902)