

# KERN ODC 832

# KERN

Os especialistas na microscopia para medições, contagens, documentação, arquivamento e processamento de imagens



## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 200 mA
--	-------------

## Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	164×164×75 mm
Peso líquido	0,5829 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,60 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envio	1 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Câmara de microscópio
Família de produto	ODC-83

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	80×80×45 mm
Material caixa do ecrã	Não existe visor
Câmara tipo	USB3 Câmara para microscópio - C-Mount
Câmara - Tipo de sensor	Aptina CMOS
Câmara - Tamanho do sensor	1/2,5"
Câmara - Resolução	5,1 MP
Câmara - Profundidade de cor	Cor
Câmara - Tipos de fixação	C-mount
Câmara - método de exposição	Rolling Shutter

## Funções

Interfaces	USB 3.0
Sistemas operativos suportados	Win XP
	Win Vista
	Win 7
	Win 8
	Win 10
	Linux
Câmara - software utilizado	OSx /Mac OS X)
	Win 11
Câmara - software utilizado	externo (OXM 902)