

# KERN ODC 841

# KERN

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V, 435 mA
--	-------------

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×150×100 mm
Poids net	0,46 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,65 kg
Poids d'expédition	0,6245 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Appareil photo pour microscope
Famille de produits	ODC-84

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	68×68×46 mm
Caméra type	USB3 Caméra de microscope - C-Mount
Caméra - Type de capteur	Sony CMOS
Caméra - Taille de capteur	1"
Caméra - Résolution	20 MP
Caméra - Profondeur de couleur	Couleur
Caméra - Types de fixation	C-mount
Caméra - méthode d'exposition	Rolling Shutter

## Fonctions

Interfaces	USB 3.0
Systèmes d'exploitation supportés	Win XP
	Win Vista
	Win 7
	Win 8
	Win 10
	Linux
Caméra - logiciel utilisé	OSx /Mac OS X)
	Win 11
Caméra - logiciel utilisé	externe (OXM 902)