


KERN ODC 841

KERN

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Fotocamera - software utilizzato esterno (OXM 902)

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 5 V, 435 mA

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min] -5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max] 40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N) 1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H) 150×150×100 mm
Peso netto 0,46 kg
Metodo di spedizione Servizio pacchi
Peso netto ca. 0,50 kg
Peso lordo ca. 0,65 kg
Peso di spedizione 0,6245 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio Optics
Categoria di prodotto Microscopi
Gruppo di prodotti Fotocamera per microscopio
Famiglia di prodotti ODC-84

Omologazione

Marchio CE ✓

Design

Dimensioni (L×P×A) 68×68×46 mm
Fotocamera tipo USB3 Fotocamera per microscopio - C-Mount
Fotocamera - Tipo di sensore Sony CMOS
Fotocamera - Dimensioni del sensore 1"
Fotocamera - Risoluzione 20 MP
Fotocamera - Profondità di colore Colore
Fotocamera - Tipi di montaggio C-mount
Fotocamera - metodo di esposizione Rolling Shutter

Funzioni

Interfacce USB 3.0
Win XP
Win Vista
Win 7
Win 8
Win 10
Linux
OSx /Mac OS X
Win 11

Sistemi operativi supportati