

# KERN ODC 851



Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopkamera
Produktfamilie	ODC-85

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	88×78×68 mm
Kamera-Art	HDMI Mikroskopkamera - C-Mount
Kamera - Sensorart	Sony CMOS
Kamera - Sensorgröße	1/2"
HDMI-Kabellänge	2000 mm
Kamera - Auflösung	2 MP
Kamera - Farbtiefe	Farbe
Kamera - Befestigungsarten	C-Mount
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter

## Funktionen

Speicher - Gesamtgröße	32 GB
Schnittstellen	USB 2.0
	HDMI
	SD Kartenslot
Unterstützte Betriebssysteme	Win XP
	Win Vista
	Win 7
	Win 8
	Win 10
	Linux

	OSx /Mac OS X) Win 11
Kamera - Verwendete Software	extern (OXM 902)

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 170 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK
	US
	CH

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×170×90 mm
Nettogewicht	1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	1,5 kg

## Piktogramme

### STANDARD

