

KERN ODC 852

KERN

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopkamera
Produktfamilie	ODC-85

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	92×68×68 mm
Kamera-Art	HDMI Mikroskopkamera (AF) - C-Mount
Kamera - Sensorart	Sony CMOS
Kamera - Sensorgröße	1/1,8"
HDMI-Kabellänge	2000 mm
Kamera - Auflösung	5 MP
Kamera - Farbtiefe	Farbe
Kamera - Befestigungsarten	C-Mount
Kamera - Belichtungsverfahren	Rolling Shutter

Funktionen

Speicher - Gesamtgröße	16 GB
	WLAN
Schnittstellen	USB 2.0
	HDMI
	SD Kartenslot
Unterstützte Betriebssysteme	Win XP
	Win Vista
	Win 7
	Win 8
	Win 10
	Linux

	OSx /Mac OS X)
	Win 11
Kamera - Verwendete Software	extern (OXM 902)

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 230 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK
	US
	CH

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×170×90 mm
Nettogewicht	0,9845 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	1,6425 kg

Piktogramme

STANDARD

