

# KERN ODC 852

# KERN

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Cámara para microscopio
Familia de productos	ODC-85

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	92×68×68 mm
Cámara tipo	HDMI Cámara de microscopio (AF) - C-Mount
Cámara - Tipo de sensor	Sony CMOS
Cámara - Tamaño del sensor	1/1,8"
Longitud del cable HDMI	2000 mm
Cámara - Resolución	5 MP
Cámara - Profundidad del color	Color
Cámara - Tipos de fijación	C-mount
Método de exposición de la cámara	Rolling Shutter

## Funciones

Memoria - tamaño total	16 GB
------------------------	-------

Interfaces	WiFi de serie
	USB 2.0
	HDMI
	SD

Sistemas operativos compatibles	Win XP
	Win Vista
	Win 7

Cámara - software utilizado	Win 8
	Win 10
	Linux
	OSx /Mac OS X)
	Win 11
	externo (OXM 902)

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 230 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	AUS
	UK
	US
	CH

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	225×170×90 mm
Peso neto	0,9845 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envío	1,6425 kg

## Pictogramas

### STANDARD

