

KERN ODC 852

KERN

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamera per microscopio
Famiglia di prodotti	ODC-85

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	92×68×68 mm
Fotocamera tipo	HDMI Fotocamera per microscopio (AF) - C-Mount
Fotocamera - Tipo di sensore	Sony CMOS
Fotocamera - Dimensioni del sensore	1/1,8"
Lunghezza cavo HDMI	2000 mm
Fotocamera - Risoluzione	5 MP
Fotocamera - Profondità di colore	Colore
Fotocamera - Tipi di montaggio	C-mount
Fotocamera - metodo di esposizione	Rolling Shutter

Funzioni

Memoria - dimensione totale	16 GB
Interfacce	WiFi di serie USB 2.0 HDMI SD
Sistemi operativi supportati	Win XP Win Vista

	Win 7 Win 8 Win 10 Linux OSx /Mac OS X Win 11
Fotocamera - software utilizzato	esterno (OXM 902)

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 230 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	AUS
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK US CH

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	225×170×90 mm
Peso netto	0,9845 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,8 kg
Peso di spedizione	1,6425 kg

Pittogrammi

STANDARD

