

KERN ODC 852

KERN

De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen, documentatie, archivering en beeldbewerking



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Microscopcamera
Productfamilie	ODC-85

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	92x68x68 mm
	HDMI
Camera type	Microscopcamera (AF) - C-Mount
Camera - sensortype	Sony CMOS
Camera - sensorformaat	1/1,8"
Kabellengte HDMI	2000 mm
Camera - resolutie	5 MP
Camera - kleurdiepte	Kleur
Camera - typen bevestiging	C-mount
Camera - Belichtingsmethode	Rolling Shutter

Functies

Geheugen - totale grootte	16 GB
	WiFi standaard
Interfaces	USB 2.0
	HDMI
	SD
Ondersteunde besturingssystemen	Win XP
	Win Vista
	Win 7
	Win 8
	Win 10

	Linux
	OSx /Mac OS X)
	Win 11
Camera - Gebruikte software	externe (OXM 902)

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 230 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
	AUS
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
	US
	CH

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	225x170x90 mm
Nettogewicht	0,9845 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	1,6425 kg

Pictogrammen

STANDARD

