

KERN ODC 852

KERN

Os especialistas na microscopia para medições, contagens, documentação, arquivamento e processamento de imagens



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Câmara de microscópio
Família de produto	ODC-85

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Desenho

Dimensões (L×P×A)	92×68×68 mm
Câmara tipo	HDMI Câmara para microscópio (AF) - C-Mount
Câmara - Tipo de sensor	Sony CMOS
Câmara - Tamanho do sensor	1/1,8"
Comprimento do cabo HDMI	2000 mm
Câmara - Resolução	5 MP
Câmara - Profundidade de cor	Cor
Câmara - Tipos de fixação	C-mount
Câmara - método de exposição	Rolling Shutter

Funções

Memória - tamanho total	16 GB
-------------------------	-------

Interfaces	WiFi de série
	USB 2.0
	HDMI
	SD

Sistemas operativos suportados	Win XP
	Win Vista
	Win 7
	Win 8
	Win 10

Câmara - software utilizado	Linux
	OSx /Mac OS X)
	Win 11
	externo (OXM 902)

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 230 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
	AUS
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
	US
	CH

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	225×170×90 mm
Peso líquido	0,9845 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envio	1,6425 kg

Pictogramas

STANDARD

