


KERN ODC 861

KERN

La fotocamera raffreddata per l'esame professionale in fluorescenza



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamera per microscopio
Famiglia di prodotti	ODC-86

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	80×80×103 mm
Fotocamera tipo	USB3 Fotocamera per microscopio (raffreddamento) - C-Mount
Fotocamera - Tipo di sensore	Sony CMOS
Fotocamera - Dimensioni del sensore	1"
Fotocamera - Risoluzione	20 MP
Fotocamera - Profondità di colore	Colore
Fotocamera - Tipi di montaggio	C-mount
Fotocamera - metodo di esposizione	Rolling Shutter

Funzioni

Interfacce	USB 3.0
Sistemi operativi supportati	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10 Linux

OSx /Mac OS X)
Win 11

Fotocamera - software utilizzato esterno (OXM 902)

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 1360 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	AUS
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
	US
	CH

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	270×250×130 mm
Peso netto	2,4125 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,6 kg
Peso lordo ca.	2,6 kg
Peso di spedizione	2,5765 kg

Pittogrammi

STANDARD

