

KERN ODC 874

KERN

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Conditions environnementales

Température de stockage [Min] -5 °C

Température de stockage [Max] 40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 145×95×60 mm

Poids net 0,4279 kg

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 0,45 kg

Poids brut env. 0,50 kg

Poids d'expédition 0,5 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Appareil photo pour microscope
Famille de produits	ODC-87

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	40×27×27 mm
Caméra type	USB2 Caméra oculaire - 23,2 mm
Caméra - Type de capteur	Aptina CMOS
Caméra - Taille de capteur	1/2,5"
Caméra - Résolution	3,1 MP
Caméra - Profondeur de couleur	Couleur
Caméra - Types de fixation	Connecteur
Caméra - méthode d'exposition	Rolling Shutter

Fonctions

Interfaces	USB 2.0
Systèmes d'exploitation supportés	Win XP
	Win Vista
	Win 7
	Win 8
	Win 10
	Linux
	OSx /Mac OS X)
Win 11	
Caméra - logiciel utilisé	externe (OXM 902)

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V, 170 mA
--	-------------