

KERN ODC 874

KERN

De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen, documentatie, archivering en beeldbewerking



Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	145×95×60 mm
Nettogewicht	0,4279 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Microscopcamera
Productfamilie	ODC-87

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	40×27×27 mm
Camera type	USB2 Oculaircamera - 23,2 mm
Camera - sensortype	Aptina CMOS
Camera - sensorformaat	1/2,5"
Camera - resoluti	3,1 MP
Camera - kleurdiepte	Kleur
Camera - typen bevestiging	Stekkerverbinding
Camera - Belichtingsmethode	Rolling Shutter

Functies

Interfaces	USB 2.0
Ondersteunde besturingssystemen	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10 Linux OSx /Mac OS X) Win 11
Camera - Gebruikte software	externe (OXM 902)

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 170 mA
---	-------------