

KERN ODC 874

KERN

Os especialistas na microscopia para medições, contagens, documentação, arquivamento e processamento de imagens



Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	145×95×60 mm
Peso líquido	0,4279 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Microscópio
Grupo de produto	Câmara de microscópio
Família de produto	ODC-87

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Desenho

Dimensões (L×P×A)	40×27×27 mm
Câmara tipo	USB2 Câmara ocular - 23,2 mm
Câmara - Tipo de sensor	Aptina CMOS
Câmara - Tamanho do sensor	1/2,5"
Câmara - Resolução	3,1 MP
Câmara - Profundidade de cor	Cor
Câmara - Tipos de fixação	Conexão de encaixe
Câmara - método de exposição	Rolling Shutter

Funções

Interfaces	USB 2.0
Sistemas operativos suportados	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10 Linux OSx /Mac OS X) Win 11
Câmara - software utilizado	externo (OXM 902)

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 170 mA
--	-------------