

KERN ODC 881

KERN

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Conditions environnementales

Température de stockage [Min] -5 °C

Température de stockage [Max] 40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 145×95×60 mm

Poids net 0,4279 kg

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 0,45 kg

Poids brut env. 0,50 kg

Poids d'expédition 0,5 kg

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Appareil photo pour microscope
Famille de produits	ODC-88

Homologation

Sigle CE ✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	56×32×32 mm
Caméra type	USB3 Caméra oculaire - 23,2 mm
Caméra - Type de capteur	Aptina CMOS
Caméra - Taille de capteur	1/2,8"
Caméra - Résolution	5,1 MP
Caméra - Profondeur de couleur	Couleur
Caméra - Types de fixation	Connecteur
Caméra - méthode d'exposition	Rolling Shutter

Fonctions

Interfaces	USB 3.0
Systèmes d'exploitation supportés	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10 Linux OSx /Mac OS X) Win 11
Caméra - logiciel utilisé	externe (OXM 902)

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 5 V, 180 mA