

KERN ODC 881

KERN

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 180 mA
---	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	145×95×60 mm
Peso netto	0,4279 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,45 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamera per microscopio
Famiglia di prodotti	ODC-88

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	56×32×32 mm
Fotocamera tipo	USB3 Fotocamera oculare - 23,2 mm
Fotocamera - Tipo di sensore	Aptina CMOS
Fotocamera - Dimensioni del sensore	1/2,8"
Fotocamera - Risoluzione	5,1 MP
Fotocamera - Profondità di colore	Colore
Fotocamera - Tipi di montaggio	Collegamento a spina
Fotocamera - metodo di esposizione	Rolling Shutter

Funzioni

Interfacce	USB 3.0
Sistemi operativi supportati	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10 Linux OSx /Mac OS X) Win 11
Fotocamera - software utilizzato	esterno (OXM 902)