

KERN ODC 881

KERN

De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen, documentatie, archivering en beeldbewerking



Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	145x95x60 mm
Nettogewicht	0,4279 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Microscopcamera
Productfamilie	ODC-88

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	56x32x32 mm
Camera type	USB3 Oculaircamera - 23,2 mm
Camera - sensortype	Aptina CMOS
Camera - sensorformaat	1/2,8"
Camera - resoluti	5,1 MP
Camera - kleurdiepte	Kleur
Camera - typen bevestiging	Stekkerverbinding
Camera - Belichtingsmethode	Rolling Shutter

Functies

Interfaces	USB 3.0
Ondersteunde besturingssystemen	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10 Linux OSx /Mac OS X) Win 11
Camera - Gebruikte software	externe (OXM 902)

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 180 mA
---	-------------