

# KERN ODC 895

Das digitale USB-Mikroskop für die schnelle Prüfung oder Ihr Hobby



## Energieversorgung

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 5 V, 100 mA

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min] -5 °C  
Lagertemperatur [Max] 40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d  
Abmessungen Verpackung (B×T×H) 160×158×85 mm  
Nettogewicht 0,854 kg  
Versandart Paketdienst  
Nettogewicht ca. 0,90 kg  
Bruttogewicht ca. 1,00 kg  
Versandgewicht 1 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke Optics  
Produktkategorie Mikroskop  
Produktgruppe USB-Mikroskop  
Produktfamilie ODC-89

## Zulassung

CE Zeichen ✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H) 80×150×180 mm  
Material Displaygehäuse kein Display vorhanden  
Kamera-Art USB Digital-Mikroskop  
Kamera - Sensorart CMOS  
Kamera - Sensorgröße 1/3,2"  
Kamera - Auflösung 2 MP  
Kamera - Farbtiefe Farbe  
Kamera - Belichtungsverfahren Rolling Shutter  
Kamera - Ständer-Bauweise Fokusrad

## Funktionen

Schnittstellen USB 2.0  
Unterstützte Betriebssysteme Win XP  
Win Vista  
Win 7  
Win 8  
Win 10  
Win 11  
Kamera - Verwendete Software extern (OXM 902)