

KERN ORA 2AB

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometer
Productgroep	Analoge refractometer
Productfamilie	ORA-AL

Meetsysteem

Meetmethode	Refractie
Toepassingsgebied	Alcohol
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Schaal massaprocent	✓
Uitlezing massaprocent	1 % (w/w)
Meetbereik massaprocent [Min]	0 % (w/w)
Meetbereik massaprocent [Max]	50 % (w/w)
Uitlezing massaprocent II	2,5 % (w/w)
Meetbereik massaprocent II [Min]	50 % (w/w)
Meetbereik massaprocent II [Max]	80 % (w/w)

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	198×40×40 mm
Refractometer type	Handrefractometer
Schaal - Display type	Analoog
Materiaal prisma	ZLaF3 lanthaan vuursteenglas nD=1,85544

Functies

Bescherming IP - complete unit	-
--------------------------------	---

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Nettogewicht	0,26772 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,32 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
---------------------------------------	---------

Pictogrammen

STANDARD

