

KERN ORA 3HB

KERN

Medición de índice de refracción para laboratorios e industria



Tipo de refractómetro	Refractómetro manual
Escala - Tipo de pantalla	Analógico
Material de prisma	Vidrio de sílex de lantano ZLaF3 nD= 1,85544

Funciones

Protección IP - unidad completa -

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Dimensiones del contenedor de transporte (A×P×A)	205×75×55 mm
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	215×94×65 mm
Peso neto	0,25272 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,305 kg

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-290
--	---------

Pictogramas

STANDARD



Categoría	
Marca	Optics
Categoría de producto	Refractómetro
Grupo de producto	Refractómetro analógico
Familia de productos	ORA-H

Sistema de medición

Método de medición	Refracción
Ámbito de aplicación	Miel
Líquido de calibración adecuado	78,8 % (aceite de clavo)
Se requiere bloque de calibración	✓
Temperatura de la medición [Min] (°C)	10 °C
Temperatura de la medición [Max] (°C)	30 °C
Escala Brix	✓
División Brix	0,5 %
Rango de medición Brix [Min]	58 %
Rango de medición Brix [Max]	92 %
Escala Baumé	✓
Lectura Baumé	0,5 °Bé
Campo de medición Baumé [Min]	38 °Bé
Campo de medición Baumé [Max]	43 °Bé
Escala contenido de agua	✓
Lectura contenido de agua	1 %
Campo de medición contenido de agua [Min]	12 %
Campo de medición contenido de agua [Max]	27 %

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	160×40×40 mm
---------------------	--------------