

KERN ORA 4AB

KERN

Medição do índice de refração para laboratórios e indústria



Temperatura de armazenamento [Max] 40 °C

Embalagem e expedição

Dimensões do contentor de transporte (L×P×A)	205×75×55 mm
Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	215×94×65 mm
Peso líquido	0,26772 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envio	0,32 kg

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica 961-290

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Refratômetro
Grupo de produto	Refratômetro analógico
Família de produto	ORA-AL

Sistema de medição

Método de medição	Refracção
Área de aplicação	Cerveja
Líquido de calibração adequado	0 % (água destilada)
Temperatura de medição [Min] (°C)	10 °C
Temperatura de medição [Max] (°C)	30 °C
Escala Plato	✓
Leitura Plato	0,1 °P
Gama de medição Plato [Min]	0 °P
Gama de medição Plato [Max]	18 °P

Desenho

Dimensões (L×P×A)	198×40×40 mm
Tipo de refractómetro	Refractómetro manual
Escala - Tipo de exibição	Analógico
Material do prisma	Vidro de sílex de lantânio ZLaF3 nD=1,85544

Funções

Protecção IP - unidade completa -

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min] -5 °C