

KERN ORA 4FB

KERN

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie



Plage de mesure de éthylène glycol (°C) [Min] -50 °C

Plage de mesure de éthylène glycol (°C) [Max] 0 °C

Forme de construction

Dimensions (L×P×H) 160×40×40 mm

Type de réfractomètre Réfractomètre manuel

Échelle - Type d'affichage Analogique

Matériau prisme ZLaF3 Verre au lanthane-flint nD=1,85544

Fonctions

Protection IP - dispositif complet -

Conditions environnementales

Température de stockage [Min] -5 °C

Température de stockage [Max] 40 °C

Emballage & expédition

Dimensions du conteneur de transport (L×P×H) 205×75×55 mm

Lecture force [d] (N) 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 215×94×65 mm

Poids net 0,25272 kg

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 0,30 kg

Poids brut env. 0,35 kg

Poids d'expédition 0,305 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-290

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Réfractomètre
Groupe de produit	Réfractomètre analogique
Famille de produits	ORA-F

Système de mesure

Méthode de mesure	Réfraction de la lumière
Domaine d'application	Automobile
Liquide d'étalonnage adapté	0 % (eau distillée)
Température de mesure [Min] (°C)	10 °C
Température de mesure [Max] (°C)	30 °C
Échelle de liquide de batterie	✓
Lecture liquide de batterie	0,01 kg/l
Plage de mesure liquide de batterie [Min]	1,10 kg/l
Plage de mesure liquide de batterie [Max]	1,40 kg/l
Échelle propylèneglycol (°C)	✓
Lecture propylèneglycol (°C)	1 °C
Plage de mesure propylèneglycol (°C) [Min]	-50 °C
Plage de mesure propylèneglycol (°C) [Max]	0 °C
Échelle eau d'essuie	✓
Lecture eau d'essuie	5 °C
Plage de mesure eau d'essuie [Min]	-40 °C
Plage de mesure eau d'essuie [Max]	0 °C
Échelle de éthylène glycol (°C)	✓
Lecture éthylène glycol (°C)	1 °C