

KERN ORA 6HA

KERN

Medição do índice de refração para laboratórios e indústria



Categoria

Marca	Optics
Categoria de produto	Refratômetro
Grupo de produto	Refratômetro analógico
Família de produto	ORA-H

Sistema de medição

Condensação automática de temperatura (ATC)	✓
Método de medição	Refração
Área de aplicação	Mel
Líquido de calibração adequado	19,6 % (aceite de clavo)
Necessário bloco de calibração	✓
Temperatura de medição [Min] (°C)	10 °C
Temperatura de medição [Max] (°C)	30 °C
Escala conteúdo de água	✓
Leitura conteúdo de água	0,1 %
Gama de medição conteúdo de água [Min]	12 %
Gama de medição conteúdo de água [Max]	30 %

Desenho

Dimensões (L×P×A)	168×40×40 mm
Tipo de refractômetro	Refractômetro manual
Escala - Tipo de exibição	Analógico
Material do prisma	Vidro de sílex de lantânio ZLaF3 nD=1,85544

Funções

Protecção IP - unidade completa	-
Compensação automática de temperatura	✓

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-5 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Embalagem e expedição

Dimensões do contentor de transporte (L×P×A)	205×75×55 mm
Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	215×94×65 mm
Peso líquido	0,25272 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envio	0,305 kg

Pictogramas

STANDARD

