

KERN ORA 6HB

KERN

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria



Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min] -5 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H) 205×75×55 mm

Divisione forza [d] (N) 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 215×94×65 mm

Peso netto 0,25272 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 0,30 kg

Peso lordo ca. 0,35 kg

Peso di spedizione 0,305 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometro analogico
Famiglia di prodotti	ORA-H

Sistema di misura

Metodo di misurazione	Rifrazione
Campo di applicazione	Miele
Liquido di calibrazione adatto	19,6 % (olio di ciodi di garofano)
Necessario blocco di calibrazione	✓
Temperatura di misurazione [Min] (°C)	10 °C
Temperatura di misurazione [Max] (°C)	30 °C
Scala contenuto d'acqua	✓
Lettura contenuto d'acqua	0,1 %
Campo di misura contenuto d'acqua [Min]	12 %
Campo di misura contenuto d'acqua [Max]	30 %

Design

Dimensioni (L×P×A)	168×40×40 mm
Tipo di rifrattometro	Rifrattometro manuale
Scala - Tipo di display	Analogico
Materiale del prisma	Vetro di lantano flint ZLaF3 nD=1,85544

Funzioni

Protetta IP - unità completa -